

KÄRCHER

Glasreiniger Konzentrat RM 500



Özellikler

- Hoş koku
- Made in Germany

Uygulama örnekleri

Pencereler ve cam yüzeyler
Kafesli pencereler
Aynalar
Cam masalar
Cam duş kabinleri

Kullanım seçenekleri

- Manuel

Teknik veriler

	Paketleme ünitesi	Parça numarası
500 ml	8 Parça(lar)	6.295-772.0

Uygulama

Manuel



Kullanım talimatları

- Soğuktan uzak bir yerde depolayın

EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri

- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.